Hoja de datos del producto
Características

ZC2JE05
CABEZA MOV.ANGULAR

Principal

Gama de producto	OsiSense XC
Nombre de serie	Formato especial
Tipo de Producto o Componente	Cabezal del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZC2J
Tipo de cabezal	Cabeza rotatoria
Compatibilidad del producto	XC2J
Palanca asociada	ZC2JY11 ZC2JY81 ZC2JY12 ZC2JY31 ZC2JY13 ZC2JY51 ZC2JY91
Cuerpo asociado	ZC2JD2 ZC2JD1 ZC2JC1 ZC2JC2 ZC2JC28 ZC2JC18
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Sin palanca de maniobra retorno de resorte
Tipo de aproximación	Enfoque lateral, 1 dirección programable

Complementario

Accionamiento de interruptor	CW o CCW Desde la izquierda o la derecha
Apertura positiva	Sin
Peso del producto	0,21 kg
Material del cabezal	Metal

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25…70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Características ambientales	Entorno estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,700 cm
Paquete 1 Ancho	9,500 cm
Paquete 1 Longitud	4,700 cm
Paquete 1 Peso	215,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	14
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,242 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses