Hoja de datos del producto
Características

DXN10012
Canaleta Dexson Gris ranurada 100x100mm sin adhesivo

Principal

Gama de producto	Dexson
Tipo de Producto o Componente	Slotted trunking ((*))
Presentación del dispositivo	With cover ((*))
Tono de color	Gris
Color	Gris

Complementario

Enlace de sección cruzada	100 x 100 mm
Compartimentación	1 compartimo
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Distancia entre ranuras	8 mm
Alto de ranura	83 mm
Ancho de ranura	20 mm
Longitud	2000 mm
Ancho	100 mm
Altura	100 mm

Entorno

Resistencia a las llamas	HB acorde a UL 94 Autoextinguible
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40…85 °C
Características ambientales	Resistencia al aceite Lubricante resistente Resistente al impacto

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Peso	2,33 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Regulación REACh	Declaración De REACh
REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) Declaración RoHS UE
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	15

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses