Hoja de datos del producto
Características

DXN10211
Canaleta Dexson Blanca 60x40mm sin adhesivo

Principal

Gama de producto	Dexson
Tipo de Producto o Componente	Trunking
Presentación del dispositivo	With cover ((*))
Equipo suministrado	Sin adhesivo
Tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Color	Blanco
Gama	Dexson

Complementario

Enlace de sección cruzada	60 x 40 mm
Compartimentación	1 compartimo
Modo de fijación	Fijado mediante tornillo Adhesivo
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Acabado exterior	Sin tratar
Longitud	2000 mm
Anchura	60 mm
Altura	40 mm

Entorno

Resistencia a las llamas	HB acorde a UL 94 Autoextinguible
Normas	IEC 61084-2-1 UL 1595
Características ambientales	Resistente al impacto Resistencia al aceite Lubricante resistente
Grado de Protección IP	IP54

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,125 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Regulación REACh	Declaración De REACh
REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) Declaración RoHS UE
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	7

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses