Hoja de datos del producto
Características

DXN3200N
Bases Adhesivas x 100 Negras

Principal

Tipo de Producto o Componente	Base de montaje
Equipo suministrado	Adhesive ((*))
Cantidad por juego	Juego de 100
Gama	Dexson

Complementario

Destino de producto	Abrazadera de cables 2,5 mm anchura Abrazadera de cables 3,2 mm anchura
Modo de fijación	Fijado mediante tornillo Adhesivo
Material	PA (poliamida) 6,6
Anchura	25 mm
Profundidad	25 mm
Tono de color	Negro

Entorno

Normas	IEC 61084-2-1 UL 1595
Resistencia a las llamas	V2 acorde a UL 94 Autoextinguible
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40…85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Peso	0,169 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Regulación REACh	Declaración De REACh
REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) Declaración RoHS UE
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses