Hoja de datos del producto
Características

DXN35050
Prensa Estopa Dexson 21mm(3/4"")Cables 10-13 mm

Principal

Tipo de Producto o Componente	Prensaestopas
Cantidad por juego	Juego de 50
Gama	Dexson

Complementario

Tipo de rosca	PG
Destino de producto	8…12 mm cable
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Acabado exterior	Sin tratar
Longitud	37,5 mm
Altura	28,8 mm
Anchura	31,9 mm
Tono de color	Gris

Entorno

Resistencia a las llamas	V2 acorde a UL 94 Autoextinguible
Grado de Protección IP	IP68

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Peso	0,015 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Regulación REACh	Declaración De REACh
REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) Declaración RoHS UE
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.