Hoja de datos del producto
Características

HOM2175SB
Protector de sobretensiones 2P 240VAC 22,5kA protección 3

Principal

Producto	Dispositivo de protección contra sobretensiones
Gama	Homeline

Complementario

Tensión nominal	120/240 V AC
MCOV	150 V 300 V
SCCR	25 kA
Corriente de choque	25 kA
Corriente nominal	10 kA
Número de fases	1 fase
Configuración del cableado	3-hilos
Señalización local	1 LED verde para funcionamiento normal
Destino de producto	Load center Homeline
Altura	94,0 mm
Anchura	50,8 mm
Profundidad	66,04 mm

Entorno

Ambiente de funcionamiento	65 °C
Clasificación de la caja	NEMA 1
Normas	UL 1449:ed. 4, estado 1 tipo II

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,588 cm
Paquete 1 Ancho	6,858 cm
Paquete 1 Longitud	15,748 cm
Paquete 1 Peso	172,365 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	18,288 cm
Paquete 2 Ancho	14,732 cm
Paquete 2 Longitud	54,356 cm
Paquete 2 Peso	3,710 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Regulación REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	251

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses