# Hoja de datos del producto
## Características

# PRM44061
## Pulsador 22 mm monolitico rasante blanco con flecha hacia arriba

### Principal

| | |
|---|---|
| Nombre estético | Lunare |
| Tipo de Producto o Componente | Botón pulsador |
| Presentación del dispositivo | Producto completo |
| Tipo de paquete | Flow-pack |

### Complementario

| | |
|---|---|
| Función seccionamiento bajo carga | Botón pulsador |
| [In] Corriente Nominal | 10 A |
| [Ue] tensión asignada de empleo | 250 V AC |
| Material | PS (poliestireno) |
| Anchura | 85 mm |
| Conexiones - terminales | Terminales en pilar |
| Modo de fijación | Fijado a presión |
| Altura | 9 mm |
| Calibre AWG | AWG 8 |
| Sección de cable | 6 mm² |
| Señalización local | Sin piloto |
| Marca | Buzzer symbol |
| Número de módulos | 3 |
| Fondo empotrado | 24,9 mm |
| Profundidad | 33,9 mm |
| Longitud | 123 mm |

### Entorno

| | |
|---|---|
| Normas | ABNT NBR NM 60.669 |

### Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 4,0 cm |
| Paquete 1 Ancho | 11,0 cm |
| Paquete 1 Longitud | 21,0 cm |
| Paquete 1 Peso | 0,062 kg |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Sostenibilidad de la oferta

| | |
|---|---|
| Número SCIP | 7d70793a-5694-4e24-93af-58dc4de6d108 |
| Regulación REACh | Declaración De REACh |
| REACh libre de SVHC | Sí |
| Directiva RoHS de la UE | Cumple Declaración RoHS UE |
| Toxic de metal pesado libre | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Información de exención de RoHS | Sí |
| Regulación de RoHS de China | Declaración RoHS China |
| Divulgación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 18 Meses |