# Hoja de datos del producto
## Características

# XVBC34
## lens unit - luz fija - rojo - 250 V máx.

### Principal

| | |
|---|---|
| Gama de producto | Harmony XVB Universal |
| Tipo de Producto o Componente | Banco de indicadores |
| Tipo unidad banco indicador | Unidad iluminada |
| Tipo señalización | Fijo |
| Diámetro de montaje | 70 mm |
| Nombre del componente | XVBC |
| Material | Policarbonato |
| 1 tubo de neón | Bombilla no incluida, Rojo |
| Tipo de bombilla | Incandescente con capacidad de sujeción: BA 15d base<br>LED protegido |
| [Us] tensión de alimentación nominal | <= 250 V |

### Complementario

| | |
|---|---|
| Estilo de conjunto | Conjunto de cliente,hasta 5 unidades |
| Potencia máxima disipada en W | 7 W |
| Conexiones - terminales | Terminales de fijación por tornillo, <= 1 x 1.5 mm² con terminal |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento | 250 V acorde aIEC 60947-1 |
| Límite tensión nominal | 0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1 |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 4 kV acorde a IEC 60947-1 |
| Anchura total CAD | 70 mm |
| Altura total CAD | 63 mm |
| Profundidad total CAD | 70 mm |

### Entorno

| | |
|---|---|
| Grado de contaminación | 2 |
| Certificaciones de Producto | CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508 |
| Normas | IEC 60947-5-1 |
| Tratamiento de Protección | TC |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…70 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25…50 °C, estado 1 LED<br>-25…70 °C, estado 1 Incandescente |
| Clase de potección contra choques eléctricos | Clase I en tubo de soporte acorde a IEC 61140<br>Clase II en unidad base acorde a IEC 61140 |
| Grado de protección IP | IP65 en la base de fijación XVBZ0. acorde a IEC 60529<br>IP66 en unidad base acorde a IEC 60529 |
| Grado de protección NEMA | Tipo 4X acorde a UL - tipo de cable: interior) |

### Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 10,500 cm |
| Paquete 1 Ancho | 10,000 cm |
| Paquete 1 Longitud | 10,000 cm |
| Paquete 1 Peso | 136,000 g |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

| | |
|---|---|
| Tipo de unidad de paquete 2 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 36 |
| Paquete 2 Altura | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso | 5,597 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | P06 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 288 |
| Paquete 3 Altura | 75,000 cm |
| Paquete 3 Ancho | 60,000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 80,000 cm |
| Paquete 3 Peso | 52,508 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

| | |
|---|---|
| Embalaje sin plástico | No |
| Paquete con tarjeta de reciclaje | No |
| Número SCIP | 124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6 |
| Regulación REACh | Declaración De REACh |
| Directiva RoHS de la UE | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) |
| Sin mercurio | Sí |
| Información de exención de RoHS | Sí |
| Regulación de RoHS de China | Declaración RoHS China |
| Divulgación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| RAEE | El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura. |
| Recuperación | No |
| Huella de carbono (kg CO2 eq.) | 2 |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 18 months |