# Produktdatenblatt
## Eigenschaften

# 1843121
## Entravox Türstation Video Color, 1 WE, Video, silber eloxiert

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Baureihe | TwinBus Entravox |
| Produkt- oder Komponententyp | Video-Türstation |
| Ruftaste | 1 Klingelknopf |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| Versorgung | Über TwinBus-Netzteil-Video<br>Über TwinBus-Netzteil |
| Geräteaufbau | Farb-CCD-Kamera<br>Wetterfester Einbaulautsprecher<br>Türstation |
| Produktbestimmung | TwinBus-Video-Türsprechanlage |
| Mechanische Robustheit | Vandalismusgeschützt |
| Funktion verfügbar | Einstellbare Sprachlautstärke<br>Austauschbares Namensschild an der Frontseite |
| Lichtquelle | LED beleuchtetes Namensschild + Klingeltaste RAL 1017 |
| Winkelanzeige horizontal x vertikal | 60° vertikal<br>70° horizontal |
| Brennweite | 3,7 mm |
| Pixelauflösung | 752 x 582 |
| Abmessungen der Beschriftung | 74 x 12 mm |
| Farbton | Silber |
| Oberflächenbeschaffenheit | Eloxiert |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubklemmen |
| Montagemodus | Wandmontage |
| Montagehöhe | 1500…1650 mm |
| Breite des Rahmens | 141 mm |
| Höhe des Rahmens | 238 mm |
| Tiefe des Rahmens | 22 mm |
| Produktgewicht | 0,794 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25…35 °C |
| Umgebungseigenschaften | Wetterfest |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 27,0 cm |
| VPE 1 Breite | 15,0 cm |
| VPE 1 Länge | 4,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 854,0 g |
| VPE 2 Art | CAR |
| VPE 2 Menge | 9 |
| VPE 2 Höhe | 18,5 cm |
| VPE 2 Breite | 40,0 cm |
| VPE 2 Länge | 30,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 8,04 kg |

## Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACh-Verordnung | REACh-Deklaration |
| Frei von REACh-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Entsorgungsinformationen |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 Monate |