Produktdatenblatt
Eigenschaften

370675
Wippschalter, Wechsel, blau, SCHLAGFEST

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Baureihe	Merten
Produktname	Impact-Resistant
Ästhetischer Name	Schlagfest
Produkt- oder Komponententyp	Wippschalter
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Farbton	Blau

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-Wege
Stellglied	Wippe
Gehäusevariante	Oberfläche
Befestigungsmodus	Durch Schraube
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	16 AX
Anzahl der Wippen	1
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Material	Polykarbonat

Montage

Schutzart (IP)	IP66

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,200 cm
VPE 1 Breite	7,800 cm
VPE 1 Länge	9,600 cm
VPE 1 Gewicht	186,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	20,600 cm
VPE 2 Breite	30,900 cm
VPE 2 Länge	40,600 cm
VPE 2 Gewicht	6,028 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months