



Principal

Tipo de producto o componente	Módulo de alimentación externa
Aplicación del dispositivo	Fuente de alimentación
Rango de compatibilidad	Masterpact NT disyuntor Masterpact NW disyuntor Compact NS disyuntor Compact NSX disyuntor ComPact NSX DC nueva generación disyuntor PowerPact Multistandard disyuntor Masterpact MTZ1 disyuntor Masterpact MTZ2 disyuntor Masterpact MTZ3 disyuntor PowerPact H disyuntor PowerPact J disyuntor PowerPact Multistandard disyuntor
Tipo de accesorio	Accesorios unidades control

Complementario

Unidad de control	Micrologic
Tensión de alimentación	110...130 V CA 50/60 Hz tolerancia: +10 % -15 %
Tensión de salida	24 V CC +/-5 %
Categoría de sobretensión	IV conforme a IEC 62477-1
Alto	88 mm
Ancho	105 mm
Fondo	59 mm

Entorno

Código de compatibilidad	CB_EXTERNAL_POWERSUPPLY
--------------------------	-------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	349 g
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 ancho	9,7 cm
Paquete 1 Largo	12,3 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	36
Paquete 2 Peso	13,051 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------