Produktdatenblatt
Eigenschaften

565619
ARGUS 220 Timer, polarweiß

Hauptmerkmale

Baureihe	ARGUS Bewegungsmelder
Baureihe	ARGUS
Produktname	Argus
Produkt- oder Komponententyp	Bewegungsmelder
Lasttyp	Glühlampe: 2000 W, AC Leuchtstoffröhre: 1200 VA, AC Kapazitiv: : 10 A, 35 µF, AC Halogenlampe: 2000 W, AC
Farbton	Polarweiß
Farbcode	RAL 9010

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Netzwerkfrequenz	50 Hz
Schaltleistung in W	2000
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Ausgangsstrom	16 A
Schutzart	Unterkriechschutz
Einschaltdauer	8 Minuten
Art der Einstellung	Lichtempfindlichkeit einstellbar Zeitumstellung
Kontrolltyp	Kann dezentral gesteuert werden
Zeitverzögerung	1 s - 8 min
Einstellung der Lichtstärke	3…1000 lux
Horizontaler Erkennungswinkel	0…220 °
Erfassungsbereich	Vorne: 16 m Seitlich: 14 m
Material	PC (Polykarbonat) glänzend
Gehäusevariante	Oberfläche
Montagehöhe	2,5 m

Montage

Schutzart (IP)	IP55
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…25 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,300 cm
VPE 1 Breite	14,400 cm
VPE 1 Länge	18,100 cm
VPE 1 Gewicht	388,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	20,000 cm
VPE 2 Breite	30,500 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 2 Länge	40,300 cm
VPE 2 Gewicht	2,690 kg

Nachhaltigkeit

Green Premium-Status	Продукт Green Premium
REACH-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Съвместим с изключенията
Quecksilberfrei	Да
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China
RoHS-Ausnahmeinformationen	Да
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
WEEE	Продуктът трябва да се депонира на пазарите на Европейския съюз след събиране на определени отпадъци и никога да не се озовава в кофи за отпадъци

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate