Produktdatenblatt
Eigenschaften

616719
KNX Raumtemperaturregler UP/PI mit Tasterschnittstelle 4fach, polarweiß glänzend, System M

Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Ästhetischer Name	M-Elegance M-Plan M-Arc M-Smart M-Star M-Plan glass System M
Produkt- oder Komponententyp	Thermostat
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Bustyp	KNX
Funktion verfügbar	Möglichkeit zum Anschluss eines externen Sensors
Farbton	Polarweiß (RAL 9010)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Raum
Typ der Technologie	Elektronisch
Art der Einstellung	Manuelle Sollwerteinstellung
Steuerungstyp	Mit Präsenztaste
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbau
Anzahl der Eingänge	4
Eingangstyp	Binär
Lokale Signalisierung	LED
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend

Montage

Mechanische Robustheit	Mit Diebstahl- oder Demontageschutz
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,800 cm
VPE 1 Breite	7,600 cm
VPE 1 Länge	7,600 cm
VPE 1 Gewicht	100,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	19,900 cm
VPE 2 Breite	30,800 cm
VPE 2 Länge	40,800 cm
VPE 2 Gewicht	5,392 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate