# Produktdatenblatt
## Eigenschaften

# MEG2310-0619
## SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Berührungsschutz, Steckklemmen, polarweiß, System M

### Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Baureihe | Merten |
| Produktname | System M Inserts |
| Ästhetischer Name | M-Smart<br>M-Arc<br>M-Elegance<br>M-Plan |
| Gerätedarstellung | Mechanismus mit Zentralplatte |
| Standardabweichung des Ausgangs | Deutsch |
| Produkt- oder Komponententyp | Steckdose |
| Zusätzliche Informationen zur Steckdose | Verriegelt<br>Mit Klappdeckel |

### Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| Konfiguration der Ausgangspole | 2-polig + E |
| Befestigung Geräteverdrahtung | Einbau |
| Befestigungsmodus | Durch Schrauben und Krallen |
| Material | Duroplastisch |
| Farbton | Polarweiß (RAL 9010) |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubenlose Klemmen |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 250 V |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |

### Montage

| | |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP20 |

### Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 5,000 cm |
| VPE 1 Breite | 9,400 cm |
| VPE 1 Länge | 9,600 cm |
| VPE 1 Gewicht | 88,000 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 10 |
| VPE 2 Höhe | 9,700 cm |
| VPE 2 Breite | 18,400 cm |
| VPE 2 Länge | 27,800 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,014 kg |
| VPE 3 Art | CAR |
| VPE 3 Menge | 40 |
| VPE 3 Höhe | 20,200 cm |
| VPE 3 Breite | 30,800 cm |
| VPE 3 Länge | 40,400 cm |
| VPE 3 Gewicht | 4,426 kg |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja |
| SCIP-Nummer | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc |
| REACH-Verordnung | REACh-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform mit Ausnahmen |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Ausnahmeinformationen | Ja |
| China RoHS-Verordnung | RoHS-Erklärung Für China |
| Veröffentlichung von Umweltinformationen | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschaftsprofil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| WEEE | Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen |
| Rücknahme | No |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| Gewährleistung | 18 Monate |