



### Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de producto o componente	Liberación de mínima tensión
Modelo de dispositivo	IMN
Tensión de circuito de control	48 V CA 50/60 Hz 48 V CC
Tipo de control	Estándar
Pasos de 9 mm	2

### Complementario

Rango de compatibilidad	Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID40 Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN N Arc Acti 9 iC60 RCBO disyuntor miniatura de terminales dobles Acti 9 iC40
Señalizaciones frontales	Indicador de acción
Modo de montaje	Clip-on
Soporte de montaje	Carril DIN
Ancho	18 mm
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal con abrazadera - 1 cable(s) 9 mm <sup>2</sup> - rígido Terminal con abrazadera - 2 cable(s) 2,8 mm <sup>2</sup> - rígido Terminal con abrazadera - 1 cable(s) 7 mm <sup>2</sup> - flexible Terminal con abrazadera - 2 cable(s) 2,8 mm <sup>2</sup> - flexible con
Par de apriete	1 N.m
Código de compatibilidad	IMN

### Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	79 g
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 ancho	3 cm
Paquete 1 Largo	9,4 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	8

Paquete 2 Peso	691 g
Paquete 2 Altura	8,7 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Largo	26,7 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	72
Paquete 3 Peso	6,725 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------