



Principal

Range of product	Acti9
Nombre corto del dispositivo	iATL4
Tipo de producto o componente	Auxiliar de control paso a paso por stel
Tensión de circuito de control	230 V CA 50/60 Hz impulso 50 ms

Complementario

Tensión asignada de aislamiento	440 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
Tipo de control remoto	Pulsador
Secuencias escalonadas	1er impls - TL1 enc, TL2 apag 3er impulso - TL1 enc, TL2 enc 4º impuls - TL1 apag, TL2 apag 2º impulso - TL1 apag, TL2 enc
Tipo de montaje	Fijo, entre 2 TL
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	4
Alto	86 mm
Ancho	36 mm
Profundidad	71 mm
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminales de tipo túnel cable 0,5...4 mm ² - rigidez de cable: rígido Terminales de tipo túnel cable 0,5...4 mm ² - rigidez de cable: rígido - con extr. cable Terminales de tipo túnel cable 1...4 mm ² - rigidez de cable: flexible Terminales de tipo túnel cable 1...4 mm ² - rigidez de cable: flexible - con extr. cable
Longitud de pelado de cable	11 mm
Par de apriete	1 N.m
Rango de compatibilidad	Acti 9 (Acti 9 iTL) iTL Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLi Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLs Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLc
Compatibilidad del producto	ITL (32 A) ITL (16 A)

Entorno

Categoría de sobretensión	III
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Tropicalización	2
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Normas	EN/IEC 60669-2-2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,0 cm
Paquete 1 Ancho	8,5 cm
Paquete 1 Longitud	11,0 cm
Paquete 1 Peso	200,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	Doboz
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	7,701 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------