



Principal

Range of product	Clario Prodis Librio Acti 9
Tipo de producto o componente	Liberación de mínima tensión
Modelo de dispositivo	MN
Tensión de circuito de control	220...240 V CA 50/60 Hz
Tipo de control	Estándar
Pasos de 9 mm	2

complementario

Rango de compatibilidad	Acti 9 iDPN Acti 9 C120NA-DC Acti 9 C40 Vigi Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 DPN Vigi K Acti 9 DT40 Vigi Acti 9 iAMP Acti 9 ID K Acti 9 iDD40 Acti 9 iTL Acti 9 IDc Acti 9 DPN
Señalizaciones frontales	Indicador de acción
Modo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Compatibilidad de juego de bar	Superior: Sí
Alto	82,5 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	73,5 mm
Pesos del producto	66 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal con abrazadera - 1 cable(s) 2,5 mm ² - flexible Terminal con abrazadera - 1 cable(s) 2,5 mm ² - rígido Terminal con abrazadera - 2 cable(s) 1,5 mm ² - flexible Terminal con abrazadera - 2 cable(s) 1,5 mm ² - rígido
Longitud de pelado de cable	9 mm
Par de apriete	1 N.m
Código de compatibilidad	MN

Entorno

Estándares	EN/IEC 60947-5-1
Certificados de producto	KEMA ASTA LCIE ASEFA
Tropicalización	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	75,6 g
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 ancho	7,5 cm
Paquete 1 Largo	9,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	8
Paquete 2 Peso	660 g
Paquete 2 Altura	8,5 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Largo	27 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	72
Paquete 3 Peso	6,368 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Oferta Sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------