



Principal

Range of product	Acti9
Tipo de producto o componente	OC y contacto de fallo con interfaz PLC
Nombre corto del dispositivo	IOF+SD 24
Composición contactos de señal	1 NO +1 NC
Corriente nominal	DC-12 2...100 mA at 24 V, CC +/- 20 %
Pasos de 9 mm	1

Complementario

Tensión asignada de aislamiento	500 V conforme a IEC 60664-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV conforme a IEC 60664-1
Señalización local	Indicador mecánico
Tipo de montaje	Clip-on
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de juego de bar	Inferior: Sí
Alto	88 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso del producto	25 g
Color	Blanco
Endurancia eléctrica	20000 Ciclos conforme a IEC 60947-5-4
Conexiones - terminales	Borne de muelle Ti24 (superior) 2 cable(s) 0,5...1,5 mm ² - flexible Borne de muelle Ti24 (superior) 2 cable(s) 0,5...1,5 mm ² - rígido
Longitud de pelado de cable	10 mm

Entorno

Normas	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Etiquetas de calidad	CE
Grado de contaminación	2 conforme a IEC 60664-1
Categoría de sobretensión	III
Tropicalización	2 conforme a IEC 60947-5-1
Humedad relativa	93 % a 40 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	9,2 cm

Package 1 Weight	39,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,3 cm
Package 2 Width	9,8 cm
Package 2 Length	27,0 cm
Package 2 Weight	550,0 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	5,987 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------