



Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de producto o componente	OC y contacto de fallo con interfaz PLC
Modelo de dispositivo	IOF+SD 24
Composición contactos de señal	1 NO +1 NC
Corriente nominal	2...100 mA: 24 V CC +/- 20 %
Pasos de 9 mm	1

Complementario

Rango de compatibilidad	Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 Acti 9 iC65 Terminal único Acti 9 iC60 Acti 9 iID40 Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iDPN Vigi Conectores Ti24 Acti 9 iC40
Tensión asignada de aislamiento	500 V conforme a IEC 60664-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV conforme a IEC 60664-1
Señalizaciones frontales	Indicador mecánico
Modo de montaje	Clip-on
Soporte de montaje	Carril DIN
Alto	88 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso del producto	25 g
Color	Blanco
Endurancia eléctrica	20000 ciclos conforme a IEC 60947-5-4
Conexiones - terminales	Borne de muelle Ti24 (superior) 2 cable(s) 0,5...1,5 mm ² - flexible Borne de muelle Ti24 (superior) 2 cable(s) 0,5...1,5 mm ² - rígido
Longitud de pelado de cable	10 mm

Entorno

Normas	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Etiquetas de calidad	CE
Grado de contaminación	2 conforming to IEC 60664-1
Categoría de sobretensión	III
Tropicalización	2 conforme a IEC 60947-5-1
Humedad relativa	93 % at 40 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	39 g
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 ancho	8 cm
Paquete 1 Largo	9,2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	12
Paquete 2 Peso	550 g
Paquete 2 Altura	8,3 cm
Paquete 2 Ancho	9,8 cm
Paquete 2 Largo	27 cm
Paquete 3 Altura	30 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Contractual warranty

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------