Produktdatenblatt
Eigenschaften

MEG4564-6034
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber, Anthrazit, System Design

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System D Inserts
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckplatte
Produktbestimmung	Datenbuchse
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7024)

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Durch Klipse
Anzahl der Steckdosen	2
Abdeckungstyp	Deckel Etikettenhalter
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Schutzart (IP)	IP20
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	23 mm
Umgebungseigenschaften	Staubbeständig

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,200 cm
VPE 1 Breite	7,100 cm
VPE 1 Länge	7,200 cm
VPE 1 Gewicht	16,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	7,600 cm
VPE 2 Breite	7,900 cm
VPE 2 Länge	12,500 cm
VPE 2 Gewicht	112,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	19,800 cm
VPE 3 Breite	31,500 cm
VPE 3 Länge	40,300 cm
VPE 3 Gewicht	3,072 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Nein
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
SCIP-Nummer	B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28
REACH-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS) EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	Ja
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China
Rücknahme	No

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate