



### Principal

Distancia	Acti 9
Tipo de producto o componente	Barra colectora
Modo de montaje	Horizontal
Categoría de accesorio	Accesorio de conexión
Descripción de líneas	1L
Length in 18 mm modules	12

### complementario

Número de vías	12 vías 1 l
Configuración de postes para 1 vía	1 x 1P
Paso interpolar	18 mm
Tipo de conector	Diente
Distancia entre camino	18 mm
Marcado	L
Aislamiento	Aislado
Presentación del dispositivo	Cutable
Intensidad asignada de empleo (Ie)	100 A a 40 °C
Tensión asignada de empleo	415 V CA
Tensión asignada de aislamiento	500 V CA conforme a IEC 61439-2
Ubicación de montaje	Parte superior o inferior sobre terminales de tipo túnel Parte superior o inferior sobre terminal doble
Pasos de 9 mm	24
Ancho	220 mm
Color	Blanco (RAL 9003)
Rango de compatibilidad	Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iKQ Acti 9 iLD40 Acti 9 iLG40 Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60

### Entorno

Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Resistencia al fuego	960 °C 30 s ) conforme a IEC 60695-2-1
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60947-7-1
Grado de protección IP	IP20 con piezas terminales y cubiertas dentales

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	49,0 g
Paquete 1 Altura	6,0 cm
Paquete 1 ancho	8,7 cm

Paquete 1 Largo	24,8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	565,0 g
Paquete 2 Altura	6,0 cm
Paquete 2 Ancho	8,7 cm
Paquete 2 Largo	24,8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	160
Paquete 3 Peso	9,533 kg
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Largo	40,0 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------