



Principal

Gama	Acti9
Nombre Corto del Dispositivo	iATLs
Tipo de Producto o Componente	Auxiliar de indicación remota
Composición contactos de señal	1 C/A
Tensión circuito señalización	24 V CA/CC: 10 mA 12...240 V CA: 50/60 Hz 6 A 12...24 V CC: 6 A 15...240 V CA: 50/60 Hz 2 A 13...24 V CC: 2 A
Tensión de circuito de control	24...240 V CA 50/60 Hz 24...240 V CC

Complementario

Tensión asignada de aislamiento	440 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
Tipo de montaje	Fijo, en lado dcho de TL
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	1
Altura	81 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	69 mm
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminales de tipo túnel cable 0,5...4 mm ² - rigidez de cable: rígido Terminales de tipo túnel cable 0,5...4 mm ² - rigidez de cable: rígido - con extr. cable Terminales de tipo túnel cable 1...4 mm ² - rigidez de cable: flexible Terminales de tipo túnel cable 1...4 mm ² - rigidez de cable: flexible - con extr. cable
Longitud de pelado de cable	11 mm
Par de apriete	1 N.m
Rango de compatibilidad	Acti 9 (Acti 9 iTL) iTL Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLi Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLs Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLc Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLm
Compatibilidad del producto	ITL (32 A) ITL (16 A)

Entorno

Categoría de sobretensión	III
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Tropicalización	2
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Estándares	EN/IEC 60669-2-2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,1 cm
Paquete 1 Ancho	9,3 cm
Paquete 1 Longitud	7,7 cm
Paquete 1 Peso	40 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,6 cm
Paquete 2 Ancho	9,9 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	531 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	5,267 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos