



Principal

Distancia	Acti9
Tipo de producto o componente	Barra colectora
Tipo de montaje	Horizontal
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
Descripción de líneas	3L
Length in 18 mm modules	24

Complementario

Número de vías	8 vías 3 l
Configuración de postes para 1 vía	1 x 3P
Paso interpolar	18 mm
Tipo de conector	Diente
Distancia entre camino	54 mm
Marcado	L1 L2 L3
Aislamiento	Aislado
Presentación del dispositivo	Cutable
Intensidad asignada de empleo (Ie)	100 A a 40 °C
Tensión asignada de empleo	415 V CA
Tensión asignada de aislamiento	500 V CA conforme a IEC 61439-2
Ubicación de montaje	Parte superior o inferior sobre terminales de tipo túnel Parte superior o inferior sobre terminal doble
Pasos de 9 mm	48
Ancho	430 mm
Color	Blanco (RAL 9003)
Rango de compatibilidad	Acti 9 (Acti9 iC60) Acti 9 (Acti9 iK60) Acti 9 (Acti9 iLD) Acti 9 (Acti9 iLD K) Acti 9 (Acti 9 iSW) Acti 9 (Acti 9 iSW-NA) Multi 9 (Multi 9 C60)

Entorno

Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Resistencia al fuego	960 °C (30 s) conforme a IEC 60695-2-1
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60947-7-1
Grado de protección IP	IP20 con piezas terminales y cubiertas dentales

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	1,5 cm
Package 1 Length	43 cm

Package 1 Weight	232 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	6 cm
Package 2 Width	8,7 cm
Package 2 Length	46,6 cm
Package 2 Weight	1,278 kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	11 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------