



### Principal

Range of product	Acti9
Nombre del Producto	Acti 9 iIL
Tipo de Producto o Componente	Luz piloto modular
Nombre Corto del Dispositivo	iIL
Tensión de alimentación	110 ... 230 V CA a 50/60 Hz 110...130 V CC

### Complementario

Indicator light	1 LED azul, vida de servicio 100000 h de eficiencia de iluminación constante (consumida 0,3 W)
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico o asimétrico
Compatibilidad de juego de bar	Superior: ProDis
Pasos de 9 mm	2
Altura	82 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	69,5 mm
Color	Blanco (RAL 9003)
Conexión	Terminal de tipo túnel 1 cable(s) rígido 0,5 mm <sup>2</sup> Terminal de tipo túnel 2 cable(s) rígido 2,5 mm <sup>2</sup> Terminal de tipo túnel 1 cable(s) flexible 0,5 mm <sup>2</sup> Terminal de tipo túnel 2 cable(s) flexible 2,5 mm <sup>2</sup> Terminal de tipo túnel 2 cable(s) flexible con férula 2,5 mm <sup>2</sup>
Longitud de pelado de cable	9 mm
Par de apriete	1 N.m

### Entorno

Estándares	IEC 60947-5-1
Grado de protección IP	IP2 IPxx B
Grado de contaminación	3
Tropicalización	2
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,8 cm
Paquete 1 Ancho	6,6 cm
Paquete 1 Longitud	8,7 cm
Paquete 1 Peso	38 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1

Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	7,8 cm
Paquete 2 Ancho	9,8 cm
Paquete 2 Longitud	23,3 cm
Paquete 2 Peso	519 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	5,16 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico y cables sin halógenos

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------