



Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	OC doble o contacto de falla
Nombre Corto del Dispositivo	OF y OF u OF y SD
Composición contactos de señal	2 C/A
Corriente nominal	DC-12 1 A at 130 V, CC DC-12 2 A at 48 V, CC DC-12 6 A at 24 V, CC AC-12 3 A at 415 V, CA 50/60 Hz AC-12 6 A at 240 V, CA 50/60 Hz
Pasos de 9 mm	1

Complementario

Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de juego de bar	NO
Altura	90 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso del producto	38 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal de abrazadera de fija (parte superior e inferior) 2 cable(s) 1,5 mm ² - flexible Terminal de abrazadera de fija (parte superior e inferior) 1 cable(s) 0,5...2,5 mm ² - rígido Terminal de abrazadera de fija (parte superior e inferior) 2 cable(s) 1,5 mm ² - flexible con férula
Longitud de pelado de cable	9 mm
Par de apriete	1 N.m

Entorno

Estándares	EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones de Producto	ASTA[RETURN]ASEFA[RETURN]LCIE[RETURN]KEMA
Grado de protección IP	IP20 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Grado de contaminación	3 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	9,2 cm
Paquete 1 Peso	46 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1

Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,7 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	609 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	5,94 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------