



Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Liberación de disparo de derivación con contacto OC
Nombre Corto del Dispositivo	MX + OF
Composición contactos de señal	1 C/A
Tensión de circuito de control	12...24 V CA 50/60 Hz 12...24 V CC
Pasos de 9 mm	2

Complementario

Rango de compatibilidad	Acti 9 (Acti 9 iDPN) Acti 9 (Acti 9 C120) Acti 9 (Acti 9 C40) Acti 9 (Acti 9 C60H-DC) Acti 9 (Acti 9 C60NA-DC) Acti 9 (Acti 9 C60PV-DC) Acti 9 (Acti9 DPN Vigi) Acti 9 (Acti 9 DT40) Acti 9 (Acti 9 DT60) Acti 9 (Acti9 ID C40) Acti 9 (Acti9 IDc) Acti 9 (Acti9 ITG40) Acti 9 (Acti9 ID) Acti 9 (Acti 9 DPN)
Señalización local	Indicador de acción
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Compatibilidad de juego de bar	Superior: Sí
Altura	82,5 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso del producto	65 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal con abrazadera - 1 cable(s) 2,5 mm ² - flexible
Longitud de pelado de cable	9 mm
Par de apriete	1 N.m
Código de compatibilidad	MX + OF

Entorno

Estándares	EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones de Producto	ASTA LCIE KEMA ASEFA
Tropicalización	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 Ancho	3 cm
Paquete 1 Longitud	9,3 cm
Paquete 1 Peso	74 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	8,7 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	652 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	6,363 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------