



### Principal

Range of product	Prodis Librio Acti 9 Clario
Tipo de producto o componente	Liberación de disparo de derivación con contacto OC
Modelo de dispositivo	MX + OF
Composición contactos de señal	1 C/A
Tensión de circuito de control	12...24 V CA 50/60 Hz 12...24 V CC
Pasos de 9 mm	2

### Complementario

Rango de compatibilidad	Acti 9 iDPN Acti 9 C120NA-DC Acti 9 C40 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 DPN Vigi K Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Acti 9 IDc Acti 9 DPN
Señalizaciones frontales	Indicador de acción
Modo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Alto	82,5 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso del producto	65 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal con abrazadera - 1 cable(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - flexible
Longitud de pelado de cable	9 mm
Par de apriete	1 N.m
Código de compatibilidad	Necesita un transmisor XUM2AKSNL2T

### Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Certificados de producto	ASTA LCIE KEMA ASEFA
Tropicalización	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

## Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	78 g
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 ancho	3 cm
Paquete 1 Largo	9,3 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	8
Paquete 2 Peso	716 g
Paquete 2 Altura	8,7 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Largo	26,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	72
Paquete 3 Peso	6,58 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

## Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Contractual warranty

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------