Produktdatenblatt
Eigenschaften

MEG6302-6034
KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP, Anthrazit, System Design

Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Ästhetischer Name	D-Life System Design
Produkt- oder Komponententyp	Präsenzmelder
Bustyp	KNX
Farbton	Anthrazitfarben

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Anzahl der Kanäle	5
Schutzart	Unterkriechschutz
Art der Einstellung	Lichtempfindlichkeit einstellbar
Einschaltdauer	15.300 Minuten
Zeitverzögerungsbereich	0 - 1 s (Einschalten)
Erfassungsfläche	Seitlich: 8 m
Erfassungsbereich	180° horizontal
Material	Polykarbonat
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Gehäusevariante	Einbau
Montagehöhe	2,2 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,600 cm
VPE 1 Breite	7,800 cm
VPE 1 Länge	9,300 cm
VPE 1 Gewicht	98,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	20,100 cm
VPE 2 Breite	30,600 cm
VPE 2 Länge	40,600 cm
VPE 2 Gewicht	3,320 kg

Nachhaltigkeit

SCIP-Nummer	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
REACH-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	Ja

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate