Produktdatenblatt
Eigenschaften

MTN683890
KNX Spannungsversorgung REG-K/640 mA mit Notstromeingang, lichtgrau

Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Stromversorgung
Bustyp	KNX
Zusätzliche Informationen	Mit integrierter Drossel

Zusatzmerkmale

Gesamtzahl 18-mm-TE	4
Montagehalterung	DIN-Schiene
Netzwerkfrequenz	50 - 60 Hz
Lokale Signalisierung	LED
Eingangstyp	Noteingang

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,300 cm
VPE 1 Breite	13,500 cm
VPE 1 Länge	16,000 cm
VPE 1 Gewicht	322,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	20,100 cm
VPE 2 Breite	30,400 cm
VPE 2 Länge	41,200 cm
VPE 2 Gewicht	3,590 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	Ja
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months