# Produktdatenblatt
## Eigenschaften

# XD2CD3030
## CONTROLLER

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Baureihe | Harmony XD2 |
| Produkt- oder Komponententyp | Komplette Joystick-Steuereinheit |
| Kurzbezeichnung des Geräts | XD2 |
| Montagedurchmesser | 30 mm |
| Blendenmaterial | Chrom-beschichtetes Metall |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| Betriebs-Positionsinformation | Alle Positionen |
| Nocken pro Richtung | 1 |
| Betriebs-Richtungsinformation | 2 Richtungen |
| Typ und Zusammenstellung der Kontakte | 1 Wechslerkontakt für mit Sprungfunktion |
| Kurzschlussschutz | 10 A gG (gl) Neozed Patronensicherung entspricht IEC 60947-5-1 |
| Anschlüsse - Klemmen | Unverlierbare Klemmschrauben, 2 x 1,5 mm² mit oder ohne Kabelende<br>Unverlierbare Klemmschrauben, 1 x 2,5 mm² mit oder ohne Kabelende |
| Elektrische Lebensdauer | 1000000 Zyklen, AC-15 bei 230 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C<br>1000000 Zyklen, AC-15 bei 127 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C<br>1000000 Zyklen, DC-13 bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C<br>1000000 Zyklen, DC-13 bei 48 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C<br>1000000 Zyklen, DC-13 bei 120 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C<br>1000000 Zyklen, AC-15 bei 48 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C |
| Kontaktcodebezeichnung | A600-Q600 |
| Überspannungskategorie | Klasse I entspricht IEC 61140 |
| Mechanische Lebensdauer | 1000000 Zyklen |
| Befestigungsmitte | 60 x 100 mm |
| Rückgabe | ohne |
| Höhe | 127 mm |
| Tiefe | 55 mm |
| Produktgewicht | 0,27 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| Normen | IEC 60947-5-1 |
| Produktzertifizierungen | DEMKO[RETURN]GL[RETURN]CSA |
| Beschichtung | TC |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…70 °C |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25…70 °C |
| Vibrationsfestigkeit | 25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 |
| Stoßfestigkeit | 50 gn entspricht IEC 60068-2-27 |
| Schutzart (IP) | IP65 conforming to IEC 60529 |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 9,500 cm |
| VPE 1 Breite | 9,500 cm |
| VPE 1 Länge | 16,500 cm |
| VPE 1 Gewicht | 300,000 g |
| VPE 2 Art | S03 |
| VPE 2 Menge | 6 |
| VPE 2 Höhe | 30,000 cm |
| VPE 2 Breite | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 2,221 kg |
| VPE 3 Art | P06 |
| VPE 3 Menge | 48 |
| VPE 3 Höhe | 75,000 cm |
| VPE 3 Breite | 80,000 cm |
| VPE 3 Länge | 60,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 25,768 kg |

## Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACh-Verordnung | REACh-Deklaration |
| Frei von REACh-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 Monate |