



Principal

Rango de producto	Plataforma autom. Modicon M340
Tipo de producto o componente	Módulo de contaje
Número de canales	8
Maximum counting frequency	10000 Hz
Número de entradas	2 (modo sencillo) 3 (modo de fase dual especial)
Compatibilidad de entrada	19,2...30 V sensores proxim 2/3 cables Codificador incremental con salidas equilibradas, polo tótem 10...30 V
Tensión de entrada	24 V CC tipo 3

complementario

Funciones de contador	Contador arr/abj Conteo contador 32 bits Medidor frecuen Conteo (módulo) bucle Event. cont. Conteo abajo
Tiempo de ciclo	5 ms
Tensión de aislamiento	1500 V para 60 s
Tipo de entrada	Altaveloc
Límites de tensión de entrada	30 V
Corriente de entrada	2 mA a 11 V
Estado de tensión 1 garantizado	11...30 V
Estado actual 1 garantizado	>= 6 mA
Estado de tensión 0 garantizado	< 5 V
Estado actual 0 garantizado	<= 1,5 mA
Conexión eléctrica	1 conector con 20 patillas
Consumo de corriente	200 mA a 3.3 V CC bus 80 mA a 24 V CC sensor
Formato de módulo	Estándar
Pesos del producto	0,113 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Humedad relativa	10...95 % sin condensación
Grado de protección ip	IP20
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
Tratamiento de protección	TC

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	143,0 g
Paquete 1 Altura	5,2 cm
Paquete 1 ancho	11,0 cm
Paquete 1 Largo	11,8 cm

Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	15
Paquete 2 Peso	2,39 kg
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Largo	40,0 cm

Oferta Sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------