Produktdatenblatt
Eigenschaften

XZCP29P11L25
XZ-Vorverdrahteter Buchse, gerade, M12, 8-polig, PUR 25m Kabel

Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Gerade Buchse M12, 8 Stifte
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Manschettenmaterial	Edelstahl 316L
LED-Statusanzeige	Ohne
Kabellänge	25 m
Äußerer Kabeldurchmesser	5,2 mm
Zusammensetzung des Kabels	8 x 0,25 mm²
Draht-Isoliermaterial	PUR
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V AC 300 V DC
[In] Bemessungsstrom	2 A
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand	1 GΩ

Montage

Schutzart (IP)	IP67
Produktzertifizierungen	cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35…90 °C statisch -5…90 °C Durchbiegung
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35…100 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,700 cm
VPE 1 Breite	22,300 cm
VPE 1 Länge	22,700 cm
VPE 1 Gewicht	1,160 kg
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	3
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	3,842 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate

XZCP29P11L25

Anschlüsse und Schaltpläne

Steckverbinder



GY: Grau
PK: Rosa
BU: Blau
WH: Weiß
RD: Rot
BN: Braun
GN: Grün
YE: Gelb