



Principal

Rango de producto	Modicon M580
Tipo de producto o componente	Módulo de comunicación
Compatibilidad del producto	BMEXBP ... - Ethernet + rack X-bus
Concept	Transparent Ready

Complementario

Tipo de conexión integrada	3 Ethernet, conector tipo: RJ45, grado de transmisión: 10/100 Mbit/s, modo de transmisión: doble par trenzado blindado
Servidor web	Avanzado
Medio de soporte de transmisión	Plano posterior Ethernet
Servicio de comunicación	Gestión de ancho de banda FDR server Administrador de red SNMP Escáner de E / S de Modbus TCP y mensajería Escáner de E / S Ethernet / IP y mensajería Soporte RSTP Reflejo de puertos Conmutador multipuerto incorporado
Servicios web	FactoryCast configurable
Puerto Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Alimentación	Alimentación interna por el bastidor
Marcado	CE
Formato de módulo	Estándar
Consumo de corriente	900 mA a 3.3 V CC (for product version >= 13) 1800 mA a 3.3 V CC (para la versión del producto > = 13)
Peso del producto	0,2 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Grado protección IP	IP20
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
Señalizaciones frontales	Procesador ejecut. (RUN): 1 LED (verde) Fallo del procesador o sistema (ERR): 1 LED (rojo) ETH MS (estado de la configuración del puerto Ethernet): 1 LED (verde/rojo) Eth NS (estado de la red Ethernet): 1 LED (verde/rojo)

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	250 g
Paquete 1 Altura	5,3 cm
Paquete 1 ancho	11 cm
Paquete 1 Largo	11,8 cm

Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	15
Paquete 2 Peso	4,455 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Contractual warranty

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------