



Principal

Gama de producto	Modicon M580
Tipo de producto o componente	Módulo de conmutación
Compatibilidad del producto	Ethernet + rack X-bus

Complementario

Tipo de conexión integrada	1 Ethernet, conector tipo: RJ45, grado de transmisión: 1 Gbit/s, modo de transmisión: doble par trenzado blindado 1 Ethernet, grado de transmisión: 100 Mbit/s
Servidor web	For configuration (**)
Medio de soporte de transmisión	Plano posterior Ethernet
Servicio de comunicación	Servidor OPC UA Mensajería TCP Modbus Gestión de red SNMP Sincronización de tiempo NTP Enrutador incorporado OPC UA client
Precisión	Control de acceso basado en funciones System hardening Secure communication (HTTPS) Achilles certified Soporte de protocolo Syslog Transport Layer Security
Puerto Ethernet	10/100/1000 BASE-TX
Alimentación	Alimentación interna por el bastidor
Tratamiento de protección	Versión estándar
Marcado	CE CSA
Formato de módulo	Estándar
Consumo de corriente	<= 140 mA a 24 V CC
Longitud	86,05 mm
Ancho	32 mm
Alto	131 mm
Peso del producto	0,4 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Humedad relativa	5...95 % at 55 °C (**)
Grado de protección IP	IP20
Directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
Señalización local	Procesador ejecut. (RUN): 1 LED (verde) Procesador o fallo del sistema (ERR): 1 LED (Rojo) ETH MS (estado de la configuración del puerto Ethernet): 1 LED (verde/rojo) Eth NS (estado de la red Ethernet): 1 LED (verde/rojo) Estado (STS): 1 LED (verde/rojo) Bus de datos de comunicación: 1 LED (amarillo)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	18,000 cm
Paquete 1 Longitud	26,000 cm
Paquete 1 Peso	528,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,707 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.