Fiche produit
Caractéristiques

81143F
Mureva socle IP65 pour 2 prises RJ45 S-ONE

Principales

Gamme	Mureva
Type de produit ou équipement	Gaine intercalaire
Nuance de la couleur	Gris

Complémentaires

Matière de fiche, prise	Polymère technique auto-extinguible
Type de plaque	Couvercle à charnière et joint
Montage de l'appareil	Montage sur panneau
Mode d'installation	Montage sur panneau
Mode de fixation	4 points de fixation
Dimension de base	65 x 85 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	65 mm
Degré de protection (IP)	IP65
Tenue aux chocs (IK)	IK09

Environnement

Degré de protection IP	IP65
Tenue aux chocs IK	IK09
Tenue au feu	850 °C

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Non
Emballage avec carton recyclé	Non
Règlementation REACh	Déclaration REACh
REACh sans SVHC	Oui
Directive UE RoHS	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS Pour La Chine
Reprise	No

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.