

Principal

Gama de producto	Modicon X80
Tipo de Producto o Componente	Backplane

Complementario

Número de ranuras	4 bus X
Compatibilidad del producto	Procesador BMXP34 Fuente de alimentación BMXCPS Módulo de E/S Módulo de aplicación específica
Consumo de potencia en W	1,12 W
Conexión eléctrica	1 conector (XBE) módulo expansión
Modo de fijación	By 4 M4/M5/M6 screws, montado en panel By 4 M4/M5/M6 screws, montado en placa de montaje Mediante clips, montado en perfil DIN simétrico de 35 mm
Alto	103,7 mm
Ancho	242,4 mm
Profundidad	19 mm
Peso del producto	0,63 kg

Entorno

Grado de Protección IP	IP20
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Humedad relativa	10...95 % sin condensación
Directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
Certificaciones	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]UKCA[RETURN]Bar
Normas	EN/IEC 61131-2 EN / IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1 y tipo 2 EN/IEC 61850-3, ubicación G

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,600 cm
Paquete 1 Ancho	15,200 cm
Paquete 1 Longitud	32,500 cm
Paquete 1 Peso	681,000 g

Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	13
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	9,651 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	78
Paquete 3 Altura	105,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	66,600 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Número SCIP	A051b7bd-2f91-4bd8-bb18-86e885842ab8
Regulación REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	55

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------