Fiche produit
Caractéristiques

GV5AP03
TeSys GV - commande rotative frontale noir - IP40 - pour disjoncteur GV5

Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Poignée rotative
Nom de l'appareil	GV5AP
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys GV5 disjoncteur moteur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de contrôle
Couleur de poignée	Noire
Couleur du plastron de la commande	Noir
Emplacement de montage de poignée tournante	Façade
Style de montage de la commande rotative	Directe

Complémentaires

Cadenas de poignée rotative	1 à 3 cadenas 5…8 mm Cadenas sur position OFF
Poids du produit	0,22 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Non
Emballage avec carton recyclé	Non
Numéro SCIP	A996aaa1-a70f-4d6b-a770-cfa3eae2e33b
Règlementation REACh	Déclaration REACh
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS Pour La Chine
Communication environnementale	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Informations De Fin De Vie
Reprise	No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	2

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.