Fiche produit
Caractéristiques

MIP21108T
Pragma - mini coffret encastré - 1x8 mod. - portillon transp. - bornier terre

Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 MP
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Boîtier modulaire
Nombre de modules 18mm par rangée	8
Nombre de rangées horizontales	1
Type de porte	Translucide
Largeur	Paroi: 198 mm Extérieur: 222 mm
Hauteur	Paroi: 228 mm Extérieur: 252 mm
Profondeur	Extérieur : 18 mm Paroi : 80 mm Total : 98 mm

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Pas de 9 mm	16
Nombre total de modules de 18 mm	8
In courant assigné d'emploi	63 A
Type de rail	Rail asymétrique 35 mm
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Entrée câble	Trous prédécoupés
Type de bornier	Terre
Nombre de borniers	1 terre (vissé) avec 8 sortants
Départs du bornier répartiteur	1 x 16 mm² pour terre 3 x 6 mm² pour terre 4 x 10 mm² pour terre
Matière du coffret	Partie arrière: techno plastique Porte: techno plastique Face avant: techno plastique
Profondeur interne	76 mm
Couleur	Face avant: blanc (RAL 9003) Porte: translucide

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-3 CEI 60670-1 CEI 60670-24
Labels qualité	IMQ
Tenue au feu	Porte: 650 °C Face avant: 750 °C Partie arrière: 850 °C
Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	IK07
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…60 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Numéro SCIP	502d3368-bb8a-433b-900f-d1bc1de5b1e5
Règlementation REACh	Déclaration REACh
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises