Hoja de datos del producto
Características

GV2ME10K1F7
ARR 1S 6,3A 110V 50 60HZ

Principal

Gama	TeSys
Nombre Corto del Dispositivo	GV2ME
Tipo de Producto o Componente	Arrancador del motor
Tipo de arrancador de motor	Sin inversión
Número de Polos	3P
Categoría de empleo	AC-3
Potencia del motor en kW	2,2 KW a 400/415 V CA 50/60 Hz 2,2 KW a 440 V CA 50/60 Hz 3 KW a 440 V CA 50/60 Hz 3 kW a 500 V CA 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	110 V CA 50/60 Hz
Corriente de disparo magnética	78 A

Complementario

Compos. dispos	1 bloque de combinación GV2AF01 1 contactor de 3 polos 1 disyuntor de motor tipo GV2ME
Tipo de coordinación	Tipo 1
Thermal protection adjustment range	4…6,3 A
Poder de corte	50 KA Iq a 400/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-4-1 50 KA Iq a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-4-1 50 kA Iq a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-4-1
Peso del producto	0,46 kg
Altura	152 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	87 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.