Fiche produit
Caractéristiques

NSYOPB12UF
Actassi - jeu de 2 montants fixes - 12U - OPB montant 19

Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Montant 19"
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Equipement inclus	Éléments de fixation
Quantité du lot	Lot de 2

Complémentaires

Emplacement de montage	Armoire
Compatibilité de gamme	Actassi OPB
Matière	2 mm galvanisé tôle d'acier
Nombre de racks	12U
Poids du produit	1,28 kg
Nombre d'unité de rack	12U
Charge permanente admissible	3 Kg par unité 50 kg par coffret

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Non
Emballage avec carton recyclé	Non
Numéro SCIP	67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
Règlementation REACh	Déclaration REACh
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS Pour La Chine
Communication environnementale	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.