



Principal

Gama	Compacto
Gama de producto	ComPact NSX100...250
Tipo de Producto o Componente	Unidad de disparo
Unidad de control	TM-D
Tipo de unidad de control	Térmico-magnético
Rango de compatibilidad	Compacto NSX100 Compacto NSX160 Compacto NSX250
Aplicación del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Número de polos	4P
Descripción polos protegidos	3t
Posición de polo de neutro	Izquierda
Funciones de protección de unidad de disparo	LI
Tipo de protección	L : for prot. contra sobrec. (térmica) I (Cerrado) : for prot.contra cortoc. (magnét.)
Corriente nominal de la unidad de disparo	100 A a 40 °C
Tensión asignada de empleo	690 V CA 50/60 Hz
Tipo de red	CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz

Complementario

Ajuste de la captación de tiempo largo tipo Ir (protección térmica)	Regulable 'or' no regulable
Rango de ajuste de la captación de la protección de tiempo largo [Ir]	0,7...1 x In
Tipo de ajuste del retardo de la protección de larga duración tr	Fijo
[tr] margen de ajuste de la temporización de la protección de larga duración	120...400 S a 1,5 x In 15 s a 6 x Ir
Tipo de ajuste de la captación de la protección de corta duración Isd	Fijo
[Isd] Rango de ajuste de la captación de la protección de corta duración	800 A
Tipo de ajuste de retardo de la protección de corto plazo tsd	Fijo
Protección de fugas a tierra	Sin
Ajustes de la protección de neutro	Sin protección

Entorno

Estándares	UL 508 EN/IEC 60947-2
Certificaciones de Producto	CCC[RETURN]Marina[RETURN]EAC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 Ancho	9,5 cm
Paquete 1 Longitud	15,0 cm
Paquete 1 Peso	490,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	23
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	11,713 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------