



Principal

Distancia	Compacto
Gama de producto	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630 ComPact NSX400...630 ComPact NSX400...630 new generation ComPact NSX100...250 DC ComPact NSX100...250 DC new generation ComPact NSX100...250 DC PV ComPact NSX100...250 DC PV new generation ComPact NSX400...630 DC ComPact NSX400...630 DC new generation ComPact NSX400...630 DC PV ComPact NSX400...630 DC PV new generation
Nombre corto del dispositivo	MX
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Tipo de bobina de tensión	Bobina de apertura Liber deseng deriv
Tensión de circuito de control	110...130 V CA 50/60 Hz
Rango de compatibilidad	Compact NS (UL Compact) Compact NS (Compact NSX Micrologic 7) Compacto (Compact NSX) Compacto (ComPact NSX DC nueva generación) Easypact (EasyPact CVS) PowerPact (PowerPact Multistandard)

Complementario

Umbral de explotación	0,7...1,1 x Un apertura
Tiempo respuesta	50 ms
Tipo de señal de control	Mantenido Impulso
Duración mínima del impulso	>= 20 ms
Potencia entrada de suministro	10 VA
Conexión	Resorte 0,5...1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16)
Longitud de pelado de cable	7 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,2 cm
Paquete 1 Ancho	6 cm
Paquete 1 Longitud	8 cm
Paquete 1 Peso	128 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9 cm
Paquete 2 Ancho	14,8 cm
Paquete 2 Longitud	22,5 cm
Paquete 2 Peso	1,364 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03

Número de unidades en el paquete 3	60
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	8,671 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------