Termékadatlap
Jellemzok

NSYZZ554G
ZZ lábalzat PLA szekrényhez H500W535D410

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Oszloptalp
Application	Többcélú
Nominal dimensions of the housing	-
Készülék összetétel	Rögzítőelemek 2 előlapok 35 mm-es DIN sínnel 2 oldalsó felosztás
Termékcsalád kompatibilitása	Thorsman Thalassa PLD

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési mód	Csavarokkal - oldalsó részeken elhelyezés
Szín	Talpazat: szürke (RAL 7035)
Magasság	500 mm
Szélesség	535 mm
Mélység	410 mm

Környezet

IP védettségi szint	IP44
IK védelmi fokozat	IK10

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,0 cm
1. csomag szélessége	73,0 cm
1.csomag hossza	56,0 cm
1. csomag súlya	13,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACh rendelet	REACh Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítoképességére vonatkozó muszaki jellemzoket.
Ez a dokumentáció nem helyettesíti és nem használható alkalmasság meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban
Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelo és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.