Tehničke karakteristike proizvoda
Karakteristike

KBB40DF420W
Canalis - fleksibilni dužni deo - 40 A - 2 m - 1 kolo- beli

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KBB
Tip ponude	Classic Control system
Tip proizvoda ili komponente	Flexible element
Opis sabirnice	Fleksibilna dužina
Primena uređaja	Osvetljenje Razvod energetskih utičnica
Tip promene smera	3 dimenzije
[ie] nazivna radna struja	40 A pri 35 °C 25 A pri 35 °C
[ue] nazivni napon	230...400 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Broj kola	1
Polaritet šinskog razvoda	L + N + PE 3L + N + PE
Tip upravljanja	Komunikacijom
Protokol komunikacionog porta	DALI
Boja	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Način montiranja	Stezaljkom
Granično termičko naprezanje	900 kA².s
Maksimalna emisija magnetnog polja	2 pT
[uimp] nazivni napon impulsa	4 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	0,94 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	9,6 kA
Thdi	0…15 % 40 A 15…33 % 32 A 33…100 % 28 A
Dužina	2 m
Dubina	51 mm
Visina	60 mm
Masa proizvoda	1,9 kg
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK06 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad	0…35 °C bez promene karakteristika

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda.
Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu.
Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	44,0 cm
Package 1 Length	61,0 cm
Package 1 Weight	2,2 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	50,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	30,5 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci