



Principal

Gama	PowerLogic
Tipo de Producto o Componente	Pantalla remota
Aplicación del Dispositivo	Aplicación de diálogo hombre-máquina
Rango de compatibilidad	Powerlogic (PowerLogic PM8000) Powerlogic (PowerLogic ION7400)
Tipo de pantalla	Color TFT LCD

Complementario

Resolución de la pantalla	320 x 240 pixels QVGA
Tamaño de pantalla	3.5 pulgadas
Información mostrada	Consumo de energía Voltaje Poder Distorsión armónica Frecuencia Corriente System alarm ((*)) I/O status ((*))
Capacidad de visualización mensajes	Objetos gráficos (gráfico de barras, botón, luz...)
Señalizaciones frontales	Estado: LED (verde) Alarma: LED (rojo)
Tipo de control	5 x pulsador
Tipo de conector	RJ45
Equipo proporcionado	Piezas para montaje Cable (con 3 m)
Tipo de montaje	Empotrado
Soporte de montaje	Marco de referencia Pantalla remota
Ancho	96 mm
Altura	96 mm
Profundidad saliente	27 mm
Peso del producto	300 g

Entorno

Grado de protección IP	IP54 conforme a IEC 60529
Humedad relativa	5...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Certificaciones de Producto	IEC

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,97 cm
Paquete 1 Ancho	13,97 cm
Paquete 1 Longitud	19,05 cm
Paquete 1 Peso	0,52 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.