# Product data sheet
## Characteristics

# NSYPLA1054G
## Stoj. om. iz pol. razl. PLA, popolnoma zatesnjena 1000x500x420 IP65

## Glavno

| | |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Thalassa |
| Ime izdelka | Thalassa PLA |
| Tip omare/ohišja | Večnamenski |
| Izdelek ali sestavni del | Primerna omara |
| Različica | PLA |
| Nominal height | 1000 mm |
| Nominal width | 500 mm |
| Nominal depth | 420 mm |
| Montaža omare | Stoječe |
| Sestava naprave | 1 Zgornji del<br>1 Spodnji del<br>2 Stranski del<br>1 Zadnja plošča<br>1 Vrata |

## Komplementarno

| | |
|---|---|
| Tip ohišja | Zapečaten zgornji in spodnji del, sestavljen s stranskimi deli |
| Tip vrat | Navaden Spredaj |
| Število vrat | 1 |
| Odpiranje vrat na strani | Reverzibilen (120 °) |
| Tip ključavnice | 4-točkovna ključavnica, 5 mm dvojni stolpec |
| Dostopnost za delovanje | Spredaj<br>Zadaj |
| Odstranljivi deli | Vrata S tečaji<br>Zadnja plošča S pritrditvijo elementa |
| Material | Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni |
| Barva | Siva RAL 7035) |
| Standardi | IEC 62208<br>UL 508 A |
| Stopnja zaščite NEMA | NEMA 5<br>NEMA 13<br>NEMA 3X<br>NEMA 2<br>NEMA 3R<br>NEMA 3<br>NEMA 12<br>NEMA 1<br>NEMA 3S |
| Certifikati izdelkov | Veritas[RETURN]DNV Marine[RETURN]UL/cUL navedeni |
| Razred električne izolacije | Razred II |

## Okolje

| | |
|---|---|
| IP stopnja zaščite | IP65 v skladu s/zIEC 60529 (Popolnoma zaprt) |
| IK stopnja zaščite | IK10 IEC 62262 Navadna vrata) |
| Požarna odpornost | 960 °C v skladu s/zIEC 62208 |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | −35…90 °C |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Embalažna enota

| | |
|---|---|
| Embalažna enota Paketa 1 | PCE |
| Število enot v Paketu 1 | 1 |
| Paket 1 Višina | 101,0 cm |
| Paket 1 Širina | 54,0 cm |
| Paket 1 Dolžina | 48,0 cm |
| Paket 1 Teža | 24,01 kg |
| Embalažna enota Paketa 2 | PAM |
| Število enot v Paketu 2 | 4 |
| Paket 2 Višina | 120 cm |
| Paket 2 Širina | 100 cm |
| Paket 2 Dolžina | 115 cm |
| Paket 2 Teža | 112 kg |

## Trajnost ponudbe

| | |
|---|---|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACh |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) |
| Brez živega srebra | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| Profil krožnega gospodarstva | Posebni postopki recikliranja niso potrebni |