TELEM d.o.o. INŽENIRING AVTOMATIZACIJA ZASTOPSTVA

Product data sheet
Characteristics

ZC2JC26
Ohišje omejitvenega stikala ZC2J - fiksno - brez zaslona - 2 C/O - -40 do 70 °C

Green Premium™

Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZC2J
Tip ohišja	Fiksen
Združljivost izdelkov	XC2J
Povezana glava	ZC2JE656 ZC2JE036 ZC2JE016 ZC2JE646 ZC2JE706 ZC2JE636 ZC2JE626 ZC2JE666 ZC2JE616 ZC2JE056 ZC2JE096 ZC2JE026
Material ohišja	Kovinski
Kabelska uvodnica	1 vrezan vhod za Pg 13,5 kabelsko uvodnico (vključena)
Število polov	2
Tip kontakta in sestava	2 C/O
Premik kontakta	Hitro ukrepanje
Število korakov	1 1 položaj
Material kontaktov	Posrebreni kontakti

Komplementarno

Lokalni zaslon	Brez
Električna povezava	Terminali z vijačno objemko 1 x 0,75 do 2 x 1,5 mm²
Pozitivna odprtina	Brez
Minimalna hitrost aktiviranja	0,01 m/min
[Ie] nazivni obratovalni tok	3 A pri240 V, AC-15, A300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A 0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok	10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 VIEC 60947-1 Kontaktni blok 300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok
Maksimalna odpornost na terminalih	0,25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
Kratkostična zaščita	10 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost	5000000 Ciklov, DC-13 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 ciklov, DC-13 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina	40 mm
Višina	81 mm
Globina	41 mm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Teža izdelka	0,355 kg
Opis priključka ISO št. 1	(21-22)NC (23-24)NO (13-14)NO (11-12)NC

Okolje

IP stopnja zaščite	IP65
IK stopnja zaščite	IK08
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	−40…70 °C Nizka temperatura
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	−40…70 °C
Okoljske značilnosti	Sprememba temperature

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	4,5 cm
Paket 1 Širina	5,0 cm
Paket 1 Dolžina	9,5 cm
Paket 1 Teža	360,0 g

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACh
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev