



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CC
Tipo de Producto o Componente	Termostato sencillo
Rango de ajuste de temperatura	0...60 °C
Información mostrada	Temperatura en ° C

Complementario

Tensión de entrada	250 V
Tipo de detector	Bimetal
Tipo y composición de contactos	No
Resistencia de los contactos	10 MOhm
Vida de servicio en ciclos	100000 Ciclos
Capacidad de conmutación máxima	2 A 120 ... 250 V CA inductivo pf: 0,6 10 A 250 V CA resistivo 15 A 120 V CA resistivo 30 W CC
Conexión eléctrica	4 terminales, capacidad de clamping: 2,5 mm ²
Tipo de montaje	Con clip
Altura	Externo: 68 mm
Anchura	Externo: 33 mm
Profundidad	Externo : 44 mm
Peso del producto	40 g
Ubicación de Montaje	Riel DIN de 35 mm En la placa de montaje Rieles transversales Spatial en posición vertical
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...80 °C
Grado de Protección IP	IP20
Histéresis	7 K +/- 0.4K
Número de salidas	1 función de ventilación
Material	PC
Color	Gris claro
Retardancia al fuego	Autoextinguible conforme a UL94 (material V0)
Certificaciones de Producto	UL

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,0 cm
Paquete 1 Peso	64,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR

Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	24,0 cm
Paquete 2 Ancho	33,0 cm
Paquete 2 Longitud	41,0 cm
Paquete 2 Peso	7,588 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	3600
Paquete 3 Altura	166,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	280,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------