



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CR
Tipo de Producto o Componente	Calentador de resistencia
Rango de potencia	100 W
Tensión de entrada	270 ... 420 V CA 50/60 Hz
Conexión eléctrica	4 terminales de tornillo 2,5 mm ²

Complementario

Posición de funcionamiento	Vertical
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Grado de Protección IP	IP20
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Certificaciones de Producto	VDE[RETURN]UL
Material	Cuerpo: aluminio extruido Cubrir: plástico
Altura	Externo: 150 mm
Anchura	Externo: 60 mm
Profundidad	Externo : 90 mm
Condiciones de Uso	Los calentadores deben instalarse con un controlador térmico Se necesita protección eléctrica Envolvente sellado por aire
Modo de fijación	Mediante clips
Soporte de montaje	Perfil DIN 35 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,5 cm
Paquete 1 Ancho	10 cm
Paquete 1 Longitud	17 cm
Paquete 1 Peso	494 g
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	200
Paquete 2 Altura	50 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	115 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.