



Principal

| | |
|-------------------------------------|--|
| Gama | Espacial |
| Categoría de accesorios / repuestos | Accesorio de montaje |
| Tipo de Producto o Componente | Placa de montaje: |
| Aplicación del Dispositivo | Multiuso |
| Dimensiones nominales de la caja | - H: 800 mm W: 1000 mm - H: 1000 mm W: 800 mm |
| Ubicación de Montaje | Fijación directa en los respaldos Diapositiva de paso |
| Tipo de placa de montaje | Sencilla |
| Rango de compatibilidad | Espacial (Spacial S3D) Espacial (Spacial CRN) Espacial (Spacial S3X) |
| Cantidad por juego | Juego de 1 |
| Material | Acero galvanizado |

Complementario

| | |
|-----------------------------|---|
| Modo de fijación | Atornillado en los respaldos - tornillo tipo M8 Por elemento de fijación |
| Carga permanente permisible | 150 kg |
| Altura | 950 mm |
| Anchura | 750 mm |
| Grosor | 2,5 mm |
| Peso del producto | 13,96 kg |
| Particularidad de variante | Instalación en cajas con dimensiones invertidas |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 0,3 cm |
| Paquete 1 Ancho | 75,5 cm |
| Paquete 1 Longitud | 95,0 cm |
| Paquete 1 Peso | 13,87 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2 | P12 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 40 |
| Paquete 2 Altura | 120 cm |
| Paquete 2 Ancho | 80 cm |
| Paquete 2 Longitud | 39 cm |
| Paquete 2 Peso | 569 kg |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto verde premium |
| Reglamento REACh | Declaración De REACh |
| Conforme con REACh sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|